

EVF479



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0050P04



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...65 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	0~100
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...65 °C
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	1500.5
外形寸法	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM
外装材質		PP (ポリプロピレン)

EVF479



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0050P04

ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 50 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白