
EVC492

コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSA0005H05

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション		CANバス
シリコンフリー		有
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 32, (ピン 4+5: 5 V)
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (ピン 4+5: 0.05)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	178.5
外形寸法	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外装: TPU 黒, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有

EVC492

コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSA0005H05

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考


備考	M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。
梱包数	1 個

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6～1.5 Nm



接続



芯線色：

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
WH =	白