


# EVF511



## 中間ケーブル

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP



### アプリケーション

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 特長       | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| アプリケーション | 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用           |
| シリコンフリー  | 有                                |

### 電氣的仕様

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC < 250 / DC < 300 |
| 保護クラス       |     | II                  |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4                   |

### 使用環境条件

|                   |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~100                     |
| 使用周囲温度 (可動部)      | [°C] | 0~100                       |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                      |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                      |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

### 機械的仕様

|          |      |                                         |
|----------|------|-----------------------------------------|
| 重量       | [g]  | 47.8                                    |
| 外形寸法     | [mm] | 35.5 x 15.5 x 38                        |
| 材質       |      | PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM |
| 外装材質     |      | PP (ポリプロピレン)                            |
| ロックリング材質 |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                  |
| 耐摺動屈曲性   |      | 有                                       |

# EVF511



## 中間ケーブル

VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ  
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



### 電気接続

ケーブル: 0.25 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.2 mm, 4 x 1.00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.2 mm )

### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ  
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

