


EVF693



Y型接続ケーブル

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



アプリケーション

特長	シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[M]	DC < 24
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K



機械的仕様

重量	[g]	100.8
外装材質		PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		EPDM
スプリットボックスポート点数		2
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m



Y型接続ケーブル

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 1 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 5.1 mm, 2 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)	
電気接続 - プラグ C	
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm	
	
電気接続 - ソケット A	
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm	
	
電気接続 - プラグ B	
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm	
	



Y型接続ケーブル

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

電気接続・接続

接続

