


EVF111



中間ケーブル

VDOAH030VAS0001P03STAH030VAS



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション		食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~100
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	57.8
外形寸法	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
材質		PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM
外装材質		PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性		有

EVF111



中間ケーブル

VDOAH030VAS0001P03STAH030VAS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 1 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。



電気接続

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

