

# EVC723



## 中間ケーブル

VDOAH040MSP0,25H04STGH040MSP



### アプリケーション

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 特長      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
| シリコンフリー | 有                                |

### 電氣的仕様

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC < 250 / DC < 300 |
| 保護クラス       |     | II                  |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4                   |

### 使用環境条件

|                   |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~90                      |
| 使用周囲温度 (可動部)      | [°C] | -25~90                      |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                      |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                      |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

### 機械的仕様

|          |     |                                 |
|----------|-----|---------------------------------|
| 重量       | [g] | 53.3                            |
| 材質       |     | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM |
| ロックリング材質 |     | 真鍮, ニッケルメッキ                     |
| 耐摺動屈曲性   |     | 有                               |

# EVC723



## 中間ケーブル

VDOAH040MSP0,25H04STGH040MSP


|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 5 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



### 電気接続

ケーブル: 0.25 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.2 mm, 4 x 1.00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.2 mm )

### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

