

EVC824



中間ケーブル

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
保護クラス	II
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意	cULus: ...75 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)	cULus: ...75 °C
保存温度	[°C] -25~55
保存湿度	[%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス	1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造	IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様	
重量	[g] 264.5
材質	外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

EVC824



中間ケーブル

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考		
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。	
梱包数	1 個	

電気接続

ケーブル: 8 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

