


EVC839



コネクタ(プラグ)

ASTGF030MSS0010H03



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...85 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...85 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	208.1
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 36
材質		外装: TPU オレンジ色
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有

EVC839



コネクタ(プラグ)

ASTGF030MSS0010H03

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数

1 個

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 3.7 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



接続

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青

芯線色: