


EVS007



コネクタ(ソケット)

ADOAH032ZDB0002E03



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~70
保護構造		IP 65, IP 67

機械的仕様

重量	[g]	83.2
外形寸法	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m



コネクタ(ソケット)

ADOAH032ZDB0002E03

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青