


# EVC929



## Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S



### アプリケーション

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 特長       | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性                               |
| 仕様       | Ethernetケーブル, Dコード                                                       |
| アプリケーション | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用 |
| シリコンフリー  | 有                                                                        |

### 電氣的仕様

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC 30 / DC 60 |
| 保護クラス       |     | III           |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 1.5           |

### 使用環境条件

|                   |      |                                           |
|-------------------|------|-------------------------------------------|
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~90                                    |
| 使用周囲温度 (可動部)      | [°C] | -25~90                                    |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                                    |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                                    |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                       |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, (M12 プラグ / RJ45 プラグ: IP 20) |

### 機械的仕様

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| 重量       | [g] | 1237.9      |
| 外装材質     |     | TPU / PC    |
| ロックリング材質 |     | 真鍮, ニッケルメッキ |
| 耐摺動屈曲性   |     | 有           |



## Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 3 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



## 電気接続

ケーブル: 20 m, PUR, ハロゲンフリー, 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm)

## 接続



## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC, コンタクト: 金メッキ

