EVC957

コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSE0002C05



アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション		CANバス
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 32, (ピン 4+5: 5 V)
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (ピン 4+5: 0.05 A)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	210.6
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 47
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
備考		M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
梱包数		1 個

EVC957

コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSE0002C05

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8.4 mm, シールド, RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM ，コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6～1.5 Nm

接続