

EVT031



中間ケーブル

VDOAH030VAS0002E03STGH030VAS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...50
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~100
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...50
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	101.9
材質		外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性		有

EVT031



中間ケーブル

VDOAH030VAS0002E03STGH030VAS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



備考

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。

この製品は、ifm electronic gmbh の登録商標です。ifm electronic gmbh は、この製品の製造、販売、および使用に関するすべての権利を留保します。