

EVT034



中間ケーブル

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...50 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~100
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...50 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

MTTF	[年]	20027
------	-----	-------

機械的仕様

重量	[g]	44
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
外装材質		塩化ビニール (PVC)

EVT034



中間ケーブル

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS


ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
シーリング材	EPDM	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続





中間ケーブル

VDOAH032VAS00,3E03STGH030VAS

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 黒色半透明, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コントクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

