


EVC01E



PNP / NPN出力変換
Converter PNP-NPN

「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。



アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
耐塗装		有
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	10
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 24
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.1
出力		
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証		
MTTF	[年]	17562
機械的仕様		
重量	[g]	154.9
外形寸法	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外装: TPU 黒, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

EVC01E



PNP / NPN出力変換

Converter PNP-NPN

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m


備考		
備考	IEC 60947-5-2適合ノーマルオープン式センサ用	
備考	「ドキュメントとダウンロード」の注記をご覧ください。	
梱包数	1 個	

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白