


EVC148



コネクタ(ソケット)

ADOAF032MSS0005H03



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...80
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

MTTF	[年]	31710
------	-----	-------

機械的仕様

重量	[g]	110.8
外形寸法	[mm]	19 x 10 x 25.5
材質		外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

EVC148



コネクタ(ソケット)

ADOAF032MSS0005H03

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 3.7 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青

芯線色 :