

EVT358



コネクタ(プラグ)

ASTGH050VAS0010E05



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
合計定格電流 (UL)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...50
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~100
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...50
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	452
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
材質		外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色

EVT358



コネクタ(プラグ)

ASTGH050VAS0010E05

ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.1 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
WH =	白