


EVF495



中間ケーブル

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	0~100
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	698
材質		PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM
外装材質		PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性		有

EVF495



中間ケーブル

VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



電気接続

ケーブル: 10 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.2 mm, 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

