

EVW094



中間ケーブル

VDOGF030SCS00,6T03STGF030SCS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	溶接アプリケーション
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...85 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...85 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	35.2
材質		外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
耐摺動屈曲性		有



中間ケーブル

VDOGF030SCS00,6T03STGF030SCS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考	
備考	ラベルホルダー無し
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.5 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

