


EVW118



中間ケーブル

VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	溶接アプリケーション
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25~90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...75 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	67
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
シーリング材		FKM

EVW118



中間ケーブル

VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS

耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

備考	2×ラベルホルダー(30mm)付き	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, オレンジ色, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続





中間ケーブル

VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, セーフコート, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

