


# EVF555



## Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S



| アプリケーション     |      |                                                                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 特長           |      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性                          |
| 仕様           |      | Ethernetケーブル, Dコード                                                  |
| アプリケーション     |      | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用 |
| シリコンフリー      |      | 有                                                                   |
| 電氣的仕様        |      |                                                                     |
| 使用電源電圧範囲     | [V]  | AC 30 / DC 60                                                       |
| 保護クラス        |      | III                                                                 |
| 最大負荷電流 (合計)  | [A]  | 1.5                                                                 |
| 使用環境条件       |      |                                                                     |
| 使用周囲温度       | [°C] | -25~100                                                             |
| 使用周囲温度に関する注意 |      | Ethernet RJ45コネクタ: -40...70 °C                                      |
| 使用周囲温度 (可動部) | [°C] | 0~80                                                                |
| 保護構造         |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, (M12 プラグ / RJ45 プラグ: IP 20)            |
| 機械的仕様        |      |                                                                     |
| 重量           | [g]  | 59.5                                                                |
| 材質           |      | 真鍮 ニッケルメッキ, 外装: PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー                                |
| 外装材質         |      | PC                                                                  |
| ロックリング材質     |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                                              |
| 耐摺動屈曲性       |      | 有                                                                   |

# EVF555



## Ethernet 中間ケーブル

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 15 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続 - プラグ M12


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm



### 電気接続

ケーブル: 0.5 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm )

### 接続



### 電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC, コンタクト: 金メッキ

