


EVF568

プラグ 芯線接続可能

SSTA040VASFKPG



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
アプリケーション		食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保存温度	[°C]	-25~55
保存湿度	[%]	10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス		1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	32.7
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		EPDM
備考		
梱包数		1 個

EVF568



プラグ 芯線接続可能

SSTA040VASFKPG

電気接続


ネジ端子: 0.25~1 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~6 mm, AWG 23~17

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング (パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。



接続



	芯線色
BK	黒
BN	茶
BU	青
WH	白
	DIN EN 60947-5-2規格による色