




製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		2 x OSSD (A1 および A2)
検出ゾーン	[mm]	> 21.5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 65

アプリケーション

特長		金メッキ接点
動作モード		常時稼働
安全関連機能		正常減衰時に安全状態
アプリケーション		車載および堅牢アプリケーション用

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 8~32
定格絶縁電圧	[V]	60
消費電流	[mA]	< 20
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	1000

出力

電気仕様		PNP
出力機能		2 x OSSD (A1 および A2)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5, (30 mA)
最小負荷電流	[mA]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	50
応答周波数 (DC)	[Hz]	10
出力データ		インターフェースタイプC クラス1
出力電圧 24 V時		EN 61131-2規格 入カタイプ 1, 2 と適合
短絡保護		有
過負荷保護回路		有



高周波誘導式セーフティセンサ

GIK4015-2PO/SIL2/US

最大容量性負荷 CL_max	[nF]	20
監視範囲		
検出ゾーン	[mm]	> 21.5
安定復帰距離 Sar	[mm]	< 12
精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1~10
応答時間		
セーフティ要求に対する応答時間	[ms]	5
検出ゾーンに接近時の応答時間	[ms]	5
リスクタイム (セーフティー関連エラーのための応答時間)	[ms]	100
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
最大相対湿度	[%]	50, (70 °C, <70 °C: >50 %)
基準海面からの高度	[m]	5000
電離放射線		許容不可能
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限り)



高周波誘導式セーフティセンサ
GIK4015-2PO/SIL2/US

化学負荷

ISO 16750-5(化学負荷)による試験を実施	
試験時間22h、温度条件60 °C	クーラント
	(HoughtonHocut4480
	Oemeta
	HYCUT ET 46)
試験時間22h、温度条件 75°C	作動油
	(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
	Total BiohydranTMP 4HEES
	Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
	トランスミッションオイル
	(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
	ディーゼル燃料
	バイオディーゼル燃料
	尿素
	(AdBlue)
	ブレーキ液
	(K2 TURBO DOT 4)
試験時間22h、温度条件23 °C	防食性
	(SONAX 高性能防錆ワックス)
	コールドクリーナー
	(Sonax社製コールドクリーナーS)
	アンモニアを含有する洗浄液
	(Weco社製Dr. Weber's洗剤溶液(濃縮塩化アン
	モニウム))
	バッテリー液
媒体を2時間、 23 °Cの条件にて試験	タイヤホイール用洗浄液
	(Sonax Xtreme Plus)
試験時間10min、温度条件23 °C	無鉛ハイオクガソリン

試験 / 認証

EMC

産業環境	
EN 60947-5-3	
EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射	20 V/m
EN 61000-4-4 Burst	2 kV
EN 61000-4-5 Surge	2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
EN 61000-4-8	30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011	クラスB
モバイルアプリケーション	ロードダンプ対策サージ吸収素子(58V)付きの動作のみとなります。 / 12V系モータ始動時の動作ではありません。
ISO 10605 ESD	8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 放射イミュニティ	100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 導電イミュニティ	12 V / 24 V
パルス	1 2a 3a 3b 4 5b
厳しさレベル	III III III III III III 58V
不具合基準	B B B A A C/B A
EN 55025	

振動耐性

EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
-----------------	--



高周波誘導式セーフティセンサ

GIK4015-2PO/SIL2/US

広帯域ノイズ	EN 60068-2-64 h	5,9 g (10...2000 Hz) / シャーシ組立の効率化
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s ²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	40 (x 9.81 m/s ²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100サイクル
塩水噴霧試験	EN 60068-2-52 Kb	厳しさレベル 5 (4試験サイクル)

安全等級

準拠規格/要求事項	ISO 13849-1: 2015 カテゴリー 2, PL d	
	IEC 61508 SIL 2	
	IEC 62061 SIL 2	
耐用時間 TM [h]	≤ 87600	
耐用時間 TM	産業環境 温度範囲 -25...70 °C ≤ 175200	
PFH [1/h]	< 5E-08	

機械的仕様

重量 [g]	189.6	
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 65	
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	ねじ切り外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: LCP, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング	
締付トルク [Nm]	< 50	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 LED, 黄色
----	----------	-----------

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2	
-----	-----------	--

備考


備考	付属の取付固定具はございませんので、お客様ご自身で固定作業を行ってください。 農業・林業機械、土木作業・建設機械、産業トラックの環境要求事項およびEMC要求事項に適合 特に記載が無い場合は、データは全てIEC 60947-5-2 規格の測定プレート (FE360 = 軟鋼) 60947x5x2 mm を全ての温度範囲で適用しています。 (FE360 = ST37-2K) 45x45x1 mm	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



1: セーフティロジックユニット