




廃止品 - 参考資料




製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	30～120
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 164 / L = 63
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～36
消費電流	[mA]	< 7
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	3
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	30～120
感度調整		有



高周波誘導式リングセンサ

SIY-3120-ANKG

工場出荷設定	[mm]	120
検出距離	[mm]	(30～120)
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	< 15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-15～15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造	IP 65	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	シリンダー	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	Ø 164 / L = 63
材質	外装: PBT, 下カバー: アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	取付けねじ: 1 x M16 x 90	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm ²		
接続		



BK = 黒
 BN = 茶
 BU = 青