


I85006



高周波誘導式チューブセンサ
I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

廃止品 - 参考資料

代替品: I85009
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	< 20
外装		角形
外形寸法	[mm]	70 x 20 x 12
アプリケーション		
動作原理		ダイナミック
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~35
消費電流	[mA]	< 25
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン



高周波誘導式チューブセンサ

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
過負荷保護回路		有

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	< 20
金属球分解能(直径)	[mm]	1
最大検出体速度	[m/s]	35

応答時間		
パルス伸長	[ms]	100
切断時間、立ち下り時間、 フォールタイム	[ms]	100
応答時間	[ms]	< 0.2

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67

機械的仕様		
重量	[g]	55.8
外装		角形
外形寸法	[mm]	70 x 20 x 12
材質		外装: PC

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ	
付属品	固定ストラップ: 2

備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.09 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A





高周波誘導式チューブセンサ

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

接続

