




廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	2
アプリケーション		
特長		電磁界耐性型
最大許容圧力	[psi]	3000
電磁界耐性型		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	15
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	20
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス



耐圧型ポジションセンサ

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離		[mm]	2
検出距離		[mm]	2 ± 10 %
精度 / 誤差			
修正係数		ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3	
ヒステリシス		[検出距離に対する%]	5
スイッチポイントドリフト		[検出距離に対する%]	-0.5～0.5
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～70
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
重量		[g]	175
取付け		埋込み可	
円筒形		空気圧・油圧シリンダ	
材質		アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - プラグ			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

