

# EVT076



コネクタ(ソケット)

ADOAH030VAS0005E03



| アプリケーション          |      |                                           |
|-------------------|------|-------------------------------------------|
| 特長                |      | シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性                   |
| アプリケーション          |      | 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用                    |
| シリコンフリー           |      | 有                                         |
| 電氣的仕様             |      |                                           |
| 使用電源電圧範囲          | [M]  | AC < 250 / DC < 300                       |
| 保護クラス             |      | II                                        |
| 最大負荷電流 (合計)       | [A]  | 4                                         |
| 使用環境条件            |      |                                           |
| 使用周囲温度            | [°C] | -25~100                                   |
| 使用周囲温度に関する注意      |      | cULus: ...50 °C                           |
| 使用周囲温度 (可動部)      | [°C] | 5~100                                     |
| 使用周囲温度について (可動部)  |      | cULus: ...50 °C                           |
| 保存温度              | [°C] | -25~55                                    |
| 保存湿度              | [%]  | 10~100                                    |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                       |
| 保護構造              |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K               |
| 機械的仕様             |      |                                           |
| 重量                | [g]  | 181.4                                     |
| 外形寸法              | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5                        |
| 材質                |      | 外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM |
| ロックリング材質          |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                    |

# EVT076



コネクタ(ソケット)

ADOAH030VAS0005E03

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 有      |                                                 |
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

## 電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



## 接続

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

芯線色 :  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青