




高周波誘導式近接センサ

IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	8
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 70
アプリケーション		
特長		金メッキ接点, 長距離型, 設定表示
アプリケーション		産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	12, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.8
最小負荷電流	[mA]	2, (2線式で使用する場合)
漏れ電流	[mA]	0.6, (2線式で使用する場合)
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	8
検出距離	[mm]	8 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~6.5
長距離型		有



高周波誘導式近接センサ

IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED

精度 / 誤差

修正係数	銅鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
MTTF [年]		1548
UL規格認証	Ta	0~40 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Unlimited Voltage
	UL認証番号	A040
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様

外装	ねじ切り形
取付け	埋込み可
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 70
ねじ規格	M18 x 1
材質	外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm]	25

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x 90° LED, 黄色
	設定アシスト	1 x LED, 赤
設定表示		有

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------

備考

備考	IEC 61131-2:PLCタイプ1に適合
梱包数	1 個

高周波誘導式近接センサ

IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

