


# EVT265



## 中間ケーブル

VDOAH030VAS00,3E03STGF030VAS



## アプリケーション

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 特長       | シリコンフリー、金メッキ接点、耐摺動屈曲性  |
| アプリケーション | 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用 |
| シリコンフリー  | 有                      |

## 電気の仕様

|             |     |                   |
|-------------|-----|-------------------|
| 使用電源電圧範囲    | [V] | AC < 50 / DC < 60 |
| 保護クラス       |     | III               |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 3                 |

### 使用環境条件

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度          | [°C] | -25～80                      |
| 使用周囲温度に関する注意    |      | cULus: ...50 °C             |
| 使用周囲温度（可動部）     | [°C] | 5～80                        |
| 使用周囲温度について（可動部） |      | cULus: ...50 °C             |
| 保護構造            |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

## 機械的仕様

|          |      |                                           |
|----------|------|-------------------------------------------|
| 重量       | [g]  | 36.8                                      |
| 外形寸法     | [mm] | 10 x 10 x 36                              |
| 材質       |      | 外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM |
| ロックリング材質 |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                    |
| 耐摺動屈曲性   |      | 有                                         |



## 中間ケーブル

VDOAH030VAS00,3E03STGF030VAS

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



## 電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 接続



## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

