


EVT304



中間ケーブル

VDOAH032VAS00,3E03STAF030VAS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...50 °C
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	5~80
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...50 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	37.9
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材		EPDM
耐摺動屈曲性		有

EVT304



中間ケーブル

VDOAH032VAS00,3E03STAF030VAS

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 1 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 黒色半透明, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

