


# EVT345



## 中間ケーブル

VDOGF040VAS0004E04STGH040VAS



| アプリケーション         |      |                                           |
|------------------|------|-------------------------------------------|
| 特長               |      | シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性                   |
| アプリケーション         |      | 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用                    |
| シリコンフリー          |      | 有                                         |
| 電氣的仕様            |      |                                           |
| 使用電源電圧範囲         | [V]  | AC < 50 / DC < 60                         |
| 保護クラス            |      | III                                       |
| 最大負荷電流 (合計)      | [A]  | 3                                         |
| 使用環境条件           |      |                                           |
| 使用周囲温度           | [°C] | -25~80                                    |
| 使用周囲温度に関する注意     |      | cULus: ...50                              |
| 使用周囲温度 (可動部)     | [°C] | 5~80                                      |
| 使用周囲温度について (可動部) |      | cULus: ...50                              |
| 保護構造             |      | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K               |
| 機械的仕様            |      |                                           |
| 重量               | [g]  | 169.1                                     |
| 外形寸法             | [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5                        |
| 材質               |      | 外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM |
| ロッキング材質          |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L)                    |
| 耐摺動屈曲性           |      | 有                                         |



## 中間ケーブル

VDOGF040VAS0004E04STGH040VAS

|        |        |                                                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 耐摺動屈曲性 | 曲げ半径   | 最小 10 x ケーブル直径                                  |
|        | 移動速度   | 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 曲げサイクル | > 1 Mio.                                        |
|        | 耐捻回性   | ± 180 °/m                                       |

## 備考

梱包数

1 個

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



## 電気接続

ケーブル: 4 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## 接続



## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

