


EVW168



コネクタ(ソケット)

ADOGH046SCS0005T04



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
アプリケーション	溶接アプリケーション	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-25～90
使用周囲温度について (可動部)		cULus: ...75
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	181.7
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
耐摺動屈曲性		有

EVW168



コネクタ(ソケット)

ADOGH046SCS0005T04

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	2 x LED, 緑

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色: