


EY5011



ミュートイングアームセット

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



製品特性		
光源	赤外線	
アプリケーション		
仕様	4つの並列ミラー反射型光電センサでシーケンシャルミュートイング	
検出原理	ミラー反射型光電センサ	
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.2～28.8
消費電流	[mA]	60
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	940
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	0.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[m]	< 2.5

EY5011




ミューティングアームセット

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～55
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	3530
材質		アルミニウム, ポリプロピレン
レンズ材質		ポリカーボネート-ABS
備考		
梱包数		4 個

電気接続 - 投光器 1

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 青




接続



4 OUT 1 スイッチング出力
2 OUT 2 スイッチング出力

電気接続 - 投光器 2

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 赤




EY5011



ミュートイングアームセット
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

接続



4 OUT 3	スイッチング出力
2 OUT 4	スイッチング出力