


EY5021



ミュートイングアームセット

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



製品特性		
光源		赤外線
アプリケーション		
仕様		4つの並列マルチビームライトバリアでシーケンシャルミュートイング
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.2～28.8
消費電流	[mA]	60
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	940
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	0.5



ミュートイングアームセット

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
短絡保護		有
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 3.5
------	-----	-------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-30~55
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

機械的仕様

重量	[g]	4295
材質		アルミニウム, ポリプロピレン
レンズ材質		ポリカーボネート-ABS

ディスプレイ / パーツ


表示	投光器	LED, 黄色
	受光器	LED, 緑/赤

備考


梱包数	4 個
-----	-----

電気接続 - 受光器 1

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 青




接続




4 OUT 1	スイッチング出力
2 OUT 2	スイッチング出力

電気接続 - 受光器 2

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 赤




接続




4 OUT 3 スイッチング出力
2 OUT 4 スイッチング出力

電気接続 - 投光器 1

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 青




接続




2 IN Sync A

電気接続 - 投光器 2

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 赤



接続



2 IN Sync B