




廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	2
アプリケーション		
特長		電磁界耐性型
最大許容圧力	[psi]	3000
電磁界耐性型		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	15
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	20
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有



耐圧型ポジションセンサ

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	2
検出距離	[mm]	2 ± 10 %
精度 / 誤差		
修正係数		ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-0.5~0.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	181.44
取付け		埋込み可
円筒形		空気圧・油圧シリンダ
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

