


廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	1.5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 20

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	10, (24 V)
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	4000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	1.5
検出距離	[mm]	1.5 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~1.2

精度 / 誤差

修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	< 15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10~10

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67



高周波誘導式近接センサ

IEB31,5-BPKG/4M

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	1045
機械的仕様		
重量	[g]	86.6
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 20
ねじ規格		M8 x 1
材質		外装: ステンレススチール, 検出面: PA 12
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 4 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm ²		
接続		



BK = 芯線色: 黒
 BN = 茶
 BU = 青