

製品特性

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	2
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M8 x 1 / L = 60

アプリケーション

特長	金メッキ接点, 長距離型, フルメタル外装, セーフコート
アプリケーション	溶接アプリケーション用
最大許容圧力 [MPa]	10
最大許容圧力についての注意	検出面

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	2
検出距離 [mm]	2 ± 10 %
設定距離 [mm]	0~1.62
長距離型	有

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.7 / アルミニウム: 0.6 / 銅: 0.5
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~20



高周波誘導式フルメタル近接センサ

IEK3002BANKG/AM/SC/US-104

スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10
-----------------------------	--------

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] 0~85
保護構造	IP 67, IP 68

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
衝撃耐性		1 J
MTTF	[年]	1389
UL規格認証	Ta	0~70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A030
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様	
重量	[g] 21.1
外装	ねじ切り形
取付け	埋込み可
外形寸法	[mm] M8 x 1 / L = 60
ねじ規格	M8 x 1
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート
締付トルク	[Nm] < 5
フルメタル外装	有

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x 90° LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2

備考	
梱包数	1 個


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ





接続



特性図等

取付

