

製品特性

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	6
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M8 x 1 / L = 27.5

アプリケーション

特長	長距離型
アプリケーション	産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適、産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用、車載および堅牢アプリケーション用

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～30
消費電流 [mA]	< 10
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	NPN
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	800
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	6
検出距離 [mm]	6 ± 10 %
設定距離 [mm]	0～4.86
長距離型	有

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10



高周波誘導式近接センサ

IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s ²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s ²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	40 (x 9.81 m/s ²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
塩水噴霧試験	EN 60068-2-52 Kb	厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF	[年]	1418
組込システム		有
UL規格認証	Ta	-25～70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A032
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量	[g]	25.5
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 27.5
ねじ規格		M8 x 1
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm, B: 5 Nm
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個




高周波誘導式近接センサ

IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, Ø 2.9 mm, 3 x 0.14 mm²

接続



BN	芯線色
BK	茶
BU	黒
	青

特性図等

取付

