


廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		AS-i
定格検出距離	[mm]	20
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 34 / L = 98

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		III
逆接続保護		有

出力

電気仕様		AS-i
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	20
--------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

AS-i仕様

I/O コンフィグレーション	[hex]	1
ID コード	[hex]	1
AS-i 認証		02701

IB5160



AS-i 高周波誘導式近接センサ

IBE2020-ASI

機械的仕様		
外装	シリンダー	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	Ø 34 / L = 98
材質	PBT, エンドストッパー: PC	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	不安定領域	1 x LED, 赤 センサ発振コイルの断線及び短絡 時 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
アクセサリ		
付属品	固定用金具: 1	
備考		
備考	安定検出範囲: Snの約10 - 80%	
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~2.5 mm²		
接続		

