




廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	7
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1

アプリケーション

特長		長距離型, 設定表示
----	--	------------

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	110
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	7
検出距離	[mm]	7 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~5.7
長距離型		有

精度 / 誤差

修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
------	--	---

IF5875



高周波誘導式近接センサ

IFB2007-AROG/UP/2LED/2M/XS

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		真鍮 白銅コーティング, PC


ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	設定アシスト	1 x LED, 緑
設定表示		有

アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), ロボット及び可動装置 (ケーブルベア) に適応, 2 x 0.3 mm ²	

接続



BK = 芯線色 : 黒