


廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	1
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M8 x 1 / L = 35

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～36
保護クラス	III
逆接続保護	—

出力

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.6
最小負荷電流 [mA]	4
漏れ電流 [mA]	0.8
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
応答周波数 (DC) [Hz]	2000
短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

定格検出距離 [mm]	1
検出距離 [mm]	1 ± 10 %
設定距離 [mm]	0～0.8

精度 / 誤差



修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10



高周波誘導式近接センサ

IEB2001-BROG/3M BH

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	5707
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 35
ねじ規格		M8 x 1
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), ハロゲンフリー, 2 x 0.14 mm ²		
接続		



芯線色 :
 BN = 茶
 BU = 青