




## 製品特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 電気仕様        | PNP              |
| 出力機能        | ノーマルオープン         |
| 定格検出距離 [mm] | 8                |
| 外装          | ねじ切り形            |
| 外形寸法 [mm]   | M18 x 1 / L = 80 |

## アプリケーション

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| アプリケーション | 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用 |
|----------|-----------------------------|

## 電氣的仕様

|              |            |
|--------------|------------|
| 使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36   |
| 消費電流 [mA]    | 15, (24 V) |
| 保護クラス        | II         |
| 逆接続保護        | 有          |

## 出力

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 電気仕様                     | PNP      |
| 出力機能                     | ノーマルオープン |
| スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5      |
| 出力開閉電流 (DC) [mA]         | 250      |
| 応答周波数 (DC) [Hz]          | 300      |
| 短絡保護                     | 有        |
| 短絡保護機能タイプ                | パルス      |
| 過負荷保護回路                  | 有        |

## 監視範囲

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格検出距離 [mm] | 8        |
| 検出距離 [mm]   | 8 ± 10 % |
| 設定距離 [mm]   | 0~6.5    |

## 精度 / 誤差

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 修正係数               | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
| ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15                                                |
| スイッチポイントドリフト       | -10~10                                              |


# IG5558



## 高周波誘導式近接センサ

IGA3008-BPKG/V4A/6M

|                                                  |              |                             |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| [検出距離に対する%]                                      |              |                             |
| 使用環境条件                                           |              |                             |
| 使用周囲温度                                           | [°C]         | -25~80                      |
| 保護構造                                             |              | IP 67                       |
| 試験 / 認証                                          |              |                             |
| EMC                                              | EN 60947-5-2 |                             |
|                                                  | EN 55011     | クラスB                        |
| MTTF                                             | [年]          | 1853                        |
| 機械的仕様                                            |              |                             |
| 重量                                               | [g]          | 360.5                       |
| 外装                                               |              | ねじ切り形                       |
| 取付け                                              |              | 埋込み不可                       |
| 外形寸法                                             | [mm]         | M18 x 1 / L = 80            |
| ねじ規格                                             |              | M18 x 1                     |
| 材質                                               |              | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PC |
| ディスプレイ / パーツ                                     |              |                             |
| 表示                                               | スイッチング状態     | 1 x LED, 黄色                 |
| アクセサリ                                            |              |                             |
| 付属品                                              |              | ロックナット: 2                   |
| 備考                                               |              |                             |
| 梱包数                                              |              | 1 個                         |
| 電気接続                                             |              |                             |
| ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm <sup>2</sup> |              |                             |
| 接続                                               |              |                             |



芯線色:  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青