




廃止品 - 参考資料




製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	12
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
アプリケーション		
特長		長距離型, 設定表示
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
保護クラス		II
逆接続保護		—
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	12
長距離型		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67



高周波誘導式近接センサ

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M18 x 1
ねじ規格	M18 x 1	
材質	真鍮 白銅コーティング, CO-PC	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	スイッチング状態	1 x LED, 緑
設定表示	有	
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), ロボット及び可動装置 (ケーブルベア) に適応, 2 x 0.3 mm ²		
接続		



BK = 芯線色 : 黒