




廃止品 - 参考資料




製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	8
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1
アプリケーション	
特長	長距離型, 設定表示
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
保護クラス	II
逆接続保護	—
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	5
最小負荷電流 [mA]	5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	—

IG5934



高周波誘導式近接センサ

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

過負荷保護回路		—	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	8	
設定距離	[mm]	0～6.48	
長距離型		有	
精度 / 誤差			
ヒステリシス	〔検出距離に対する%〕	3～15	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み可	
外形寸法	[mm]	M18 x 1	
ねじ規格		M18 x 1	
材質		真鍮, PES , テフロンコーティング	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤	
	設定アシスト	1 x LED, 緑	
設定表示		有	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - プラグ			
ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm ²			
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A			
			


IG5934



高周波誘導式近接センサ

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

接続



BK = 芯線色：
黒