


IF7010



高周波誘導式近接センサ
IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1
アプリケーション		
取付		バルブ用, (76~101.6 (NW 80~100))
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	4.6
最小負荷電流	[mA]	4
漏れ電流	[mA]	0.6
出力開閉電流 (DC)	[mA]	150
応答周波数 (DC)	[Hz]	1500
短絡保護		有

IF7010



高周波誘導式近接センサ

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	4	
検出距離	[mm]	4 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～3.25	
精度 / 誤差			
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造	IP 65		
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
機械的仕様			
外装	ねじ切り形		
取付け	埋込み不可		
外形寸法	[mm]	M12 x 1	
ねじ規格	M12 x 1		
材質	PBT, 検出体: ステンレス 1.4301 (SUS304)		
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
アクセサリ			
付属品	ロックナット: 2 検出体		
備考			
備考	<注意> 同梱のターゲットフラグでセンサを調節してください。 旧型フラグを使用すると正しく調節されない場合にセンサを損傷する危険があります。		
梱包数	1 個		



高周波誘導式近接センサ

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN (DIN EN 175301-803)

