




高周波誘導式近接センサ

IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	2
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 70
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
アプリケーション		ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	< 10, (3線式で使用の場合)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
最小負荷電流	[mA]	2, (2線式で使用の場合)
漏れ電流	[mA]	0.6, (2線式で使用の場合)
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	2
検出距離	[mm]	2 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~1.62



高周波誘導式近接センサ

IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1〜20	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10〜10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	0〜100	
保護構造	IP 68, IP 69K	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV ラインーライン間 Ri: 2Ω
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
重量 [g]	0.036	
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み可	
外形寸法 [mm]	M12 x 1 / L = 70	
ねじ規格	M12 x 1	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x 90° LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	



高周波誘導式近接センサ

IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ

