




廃止品 - 参考資料

代替品: IIC220

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		AS-i
定格検出距離	[mm]	10
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 78

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		AS-i
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	10
--------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

AS-i仕様

I/O コンフィグレーション	[hex]	1
----------------	-------	---



高周波誘導式近接センサ

IIA2010-ASI /US-100

ID コード	[hex]	1				
AS-i 認証		02901				
データビット		型式	スイッチング信号	安定範囲	動作準備完了	未使用、不使用

機械的仕様

外装	ねじ切り形
取付け	埋込み可
外形寸法	[mm] M30 x 1.5 / L = 78
ねじ規格	M30 x 1.5
材質	真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	不安定領域	1 x LED, 赤 センサ発振コイルの断線及び短絡 時 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------

備考

備考	安定検出範囲: Snの約10 - 80%
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

