


廃止品 - 参考資料

代替品: IGS720

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	8
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 43

アプリケーション

特長	長距離型, 設定表示, セーフコート
----	--------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
保護クラス	II
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	5
最小負荷電流 [mA]	5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲


定格検出距離 [mm]	8
設定距離 [mm]	0~6.5
長距離型	有



高周波誘導式近接センサ

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15
使用環境条件		
使用周囲温度		[°C] -25～70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
重量	[g]	193
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 43
ねじ規格		M18 x 1
材質		外装: 真鍮 セーフコート, 検出面: PBT セーフコート, エンドストッパー: PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
	設定アシスト	1 x LED, 赤
設定表示		有
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), 放射線加工, 2 x 0.5 mm ²		
接続		



BK = 芯線色:
黒