




廃止品 - 参考資料




製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	8
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 43
アプリケーション	
特長	長距離型, 設定表示
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
保護クラス	II
逆接続保護	—
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	5
最小負荷電流 [mA]	5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	—
過負荷保護回路	—
監視範囲	
定格検出距離 [mm]	8
長距離型	有
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 67



高周波誘導式近接センサ

IGB2008BAROG/UP/2LED/2M/XS

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 43
ねじ規格	M18 x 1	
材質	真鍮 白銅コーティング, CO-PC	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	スイッチング状態	1 x LED, 緑
設定表示	有	
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), ロボット及び可動装置 (ケーブルベア) に適応, 2 x 0.3 mm ²		
接続		



BK = 芯線色 : 黒