




製品特性

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	8
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 43

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
保護クラス	II
逆接続保護	—

出力

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	5
最小負荷電流 [mA]	5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

定格検出距離 [mm]	8
-------------	---

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
------	---

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 67

試験 / 認証


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [年]	2673



高周波誘導式近接センサ

IGB2008BBROG/UP/6M/PH

機械的仕様		
重量	[g]	303
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 43
ねじ規格		M18 x 1
材質		真鍮 白銅コーティング, PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, PUR / PVC, 2 x 0.34 mm ²		
接続		



BK = 芯線色:
黒