




AS-i 高周波誘導式近接センサ

IGA2008-ASI/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: IGC235
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
電気仕様		AS-i
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離	[mm]	8
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 25
逆接続保護		—
出力		
電気仕様		AS-i
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	8
検出距離	[mm]	8 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～6.48



AS-i 高周波誘導式近接センサ

IGA2008-ASI/US-100

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.72 / アルミニウム: 0.42 / 銅: 0.4	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	5	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～70	
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M18 x 1	
ねじ規格	M18 x 1	
材質	PBT, 検出面: PPE, クランプ: PPS	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続 - プラグ		

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

